

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛЕЕВАРКА "HERDIM" (производство Германия)

ПРИМЕНЕНИЕ:

Клееварка HERDIM специально разработана для нагрева клея животного происхождения (мездрового клея/костного клея/осетрового клея) на водяной бане.

Предназначена для реставрационных работ, изготовления фортепьяно, работ с позолотой.

1. Поместите необходимое количество клея в контейнер для клея, добавьте воды и позвольте клею пропитаться.

Если вы используете двухкамерный контейнер, налейте клей в одну камеру, а вторую камеру оставьте для воды (для растворяющих целей) или для клея различного состава. Из-за неравномерного распределения тепла не рекомендуется использование одной камеры.

2. Налейте достаточное количество воды во внутренний контейнер (медный контейнер), так чтобы заполненный клеем контейнер не смещался. Чтобы предотвратить перегревание, удостоверьтесь, что во время использования прибора в медном контейнере всегда находится достаточное количество воды.

3. Чтобы достигнуть соответствующей температуры клея, требуется приблизительно 15-30 минут (для модели 0,25 литра) и приблизительно 30-60 минут (для модели 1,0 литр). Помешивайте время от времени и добавляйте воду, пока не будет достигнута желаемая вязкость. Погрешность термостата $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

4. Рабочая температура мездрового и костного клея обычно 60°C - 70°C . Температура более 75°C вредна для клея, так как происходит денатурация комплексного строения протеина клея. Проверьте температуру клея вручную, используя термометр, поскольку температура, установленная термостатом, не соответствует температуре клея.

5. Готовьте то количество клея, какое вы можете использовать в течение дня. Хранение растворенного клея в течение длительного периода времени может привести к его бактериальному разложению.

6. Керамические и стеклянные контейнеры должны быть очищены после использования. Засыхание клея внутри контейнера может привести к повреждению его поверхности.

7. Используйте клееварку только при напряжении, указанном в инструкции. Не оставляйте устройство без присмотра и рядом с детьми. В целях предосторожности, всегда держите устройство выключенным, когда вас нет рядом.



**Клееварка «HERDIM»
(модель 1,0 л)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	Модель 0,25 л	Модель 1,0 л
Напряжение	230 В	230 В
Потребляемая мощность	120 Вт	240 Вт
Диаметр	Ø 105 мм	Ø 160 мм
Высота	160 мм	220 мм
Объем внутреннего контейнера	0,5 л	2 л
Контейнер для клея (небьющийся контейнер изготовлен из устойчивого к высоким температурам пластмассового материала (полипропилена), который химически нейтрален к животным белкам)	0,25 л	1 л

Гарантия 12 месяцев.